

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135 EL fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - EL fali ház, 3 részes szerelősínekkel és profilsínekkel, mélységében állítható

Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent és lent, szerelősínek, C-profilsín, fali rögzítő tartó. IP 55 védettség.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7712.135
Kivitel	IT fali ház szerelősínekkel és profilsínekkel, mélységében állítható
Termékleírás	Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
Anyag	Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	Fali- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag	Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősínnel és vízszintes C profilsínnel a kábel rögzítéséhez Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elől két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel 4 db 10 mm-es fali rögzítőtartó Formatervezett átlátszó ajtó 1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz. Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez 3524 E biztonsági zár
Magasságegységek	12 U
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 612 mm Mélység: 473 mm
Beépítési mélység	420 mm

Jellemzők

Belső méretek	Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 549 mm
Lengőrész mélysége	316 mm
A fali rész mélysége	135 mm
IK-kód	IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége	600 N
Alapanyag	Acéllemez
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 55
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34,2 kg
Bruttó tömeg	36 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Termékleírás	DK FALI ELOSZTÓ, 12U, 600X612X473 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------