

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.735 EL fali ház, 3 részes

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.735 - EL fali ház, 3 részes előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel

Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent, kefebetéttel alul, szerelősín, C-profilsín, kimeneti szűrő, földelősín, fali rögzítő tartó

Jellemzők

| | |
|------------------|---|
| Cikkszám | DK 7721.735 |
| Kivitel | IT fali ház előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel |
| Termékleírás | Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően. |
| Anyag | Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm |
| Felület | Porszórt |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | Fali- és lengőrész: RAL 7035 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke) |
| Egységcsomag | Falelem felül zárt és alul kefebetétes bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősín, és vízszintes C profilsín a kábel rögzítéséhez Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elől két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel, illetve bal és jobb oldalon oldalsó kilépő szűrőkkel Földelősín csillagpontformájú földeléssel Formatervezett átlátszó ajtó 1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz. Fali tartó, 10 mm Komfortfogantyú zárbetétekhez és 2 pontos reteszeléshez 3524 E biztonsági zár |
| Magasságegységek | 21 U |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 1.012 mm Mélység: 573 mm |

Jellemzők

| | |
|---------------------------------------|---|
| Beépítési mélység | 520 mm |
| Belső méretek | Belső szélesség: 502 mm Belső magasság: 949 mm |
| Lengőrész mélysége | 416 mm |
| A fal rész mélysége | 135 mm |
| IK-kód | IK08 |
| A lengőrész (statikus) terhelhetősége | 750 N |
| Alapanyag | Acéllemez |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 52,25 kg |
| Bruttó tömeg | 55 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Termékleírás | DK fal ház, 3 részes, SzéMaMé: 600x1021x573 mm, 21 U, előszerelt, IP 54 zárt kábelbevezető lemezzel alul és felül |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|