

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7752.950 ESD-csatlakozópont

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7752.950 - ESD-csatlakozópont

Az érzékeny elektronikus komponensek védelmében feszültség-kiegyenlítés hozható létre ezzel a szabványos csatlakozóponttal (nyomógomb).



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7752.950
Termékleírás	Karbantartási vagy átépítési munkák során a szekrénynél veszélyesen nagy feszültségkülönbségek keletkezhetnek. Az érzékeny elektronikus alkotóelemek védelme érdekében feszültség-kiegyenlítés hozható létre ezzel a szabványos csatlakozóponttal (nyomógomb). A csatlakozópontot közvetlen vezetőként a szekrénykeretre kell fogatni két csavarral.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,032 kg
Bruttó tömeg	0,035 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002623
ECLASS 8.0	27189234

# Jellemzők

---

Termékleírás

DK ESD-FÖLDELŐPONT