

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.222 Szellőzős üvegajtó

Állapot: 2026.03.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.222 - Szellőzős üvegajtó TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez

Meglevő ajtók kicseréléséhez. 180°-os zsanérokkal és 3524 E számú biztonsági zárral rendelkező elforduló fogantyúval.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7824.222
Termékleírás	Mindkét oldalán perforált felület, melynek több mint 78%-a légbeeresztő nyílás az optimális légáram érdekében.
Anyag	Ajtó: acéllemez Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szellőzős üvegajtó Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral 180°-os zsanérok (4 darab) Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	Acélajtós TS szekrénysorokhoz csak a 824.520 180°-os pánt használható.
Használható	Házípus: TS TS IT SE Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	22 kg
Bruttó tömeg	22,6 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC000747

Jellemzők

ECLASS 8.0

27182204

Termékleírás

DK SZELLŐZŐS ÜVEGAJTÓ, 800x2200MM