


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.282

Acéllemez üvegajtó, függőlegesen osztott

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-h)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.282 - Acéllemez üvegajtó, függőlegesen osztott TS 8-hoz

Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrény sorok között.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7824.282
Termékleírás	Besüllyesztett üveggel, 4 pontos rudazatos zárral és komfort fogantyúval profílfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Az osztott kivitel a szekrények optimális elhelyezését teszi lehetővé a lehető legjobb hozzáférés mellett az egyes szekrény sorok közötti kis távolságok miatt. Maximális ajtónyitási szög a beépített 180°-os zsanérok révén.
Anyag	Keret: acéllemez Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Porszórt
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	2200 mm magas, a 45 U lengőkerettel nem kombinálható.
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
Használható	Házípus: TS 8 Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	37,6 kg
Bruttó tömeg	37,6 kg
Vámtarifaszám	94039910
ECLASS 8.0	27182204