

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7824.382

# Függőlegesen osztott szellőzős acéllemez ajtó

Állapot: 2026.03.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.382 - Függőlegesen osztott szellőzős acéllemez ajtó DK-TS-hez

Meglevő ajtók kicseréléséhez. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrény sorok között.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7824.382
Termékleírás	130°-os zsanérok, rudas zár komfortfogantyúval és profílfélgengeres zárbetéttel, 3524 E biztonsági zárral. Az egyes ajtók kis fordulási sugara miatt csökkenthető a távolság az egyes szekrény sorok között. A szellőzős változatok nagy felületen elhelyezkedő ajtóperforációi fokozzák az elemek klimatizálásának hatékonyságát. Perforált felületek > 78%-ban légbeáramló nyílásokkal.
Anyag	Acéllemez
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
IP védettség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Használható	Házípus: DK-TS Szélesség: 800 mm Magasság: 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
ECLASS 8.0	27182204
Termékleírás	DK FÜGGŐLEGES OSZTOTT AJTÓ, 800x2200 MM