


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7825.367

Fenékmódulok a kábelbevezetéshez

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7825.367 - Fenékmodulok a kábelbevezetéshez TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez

A kétrészes fenékmodul egy speciális kábelbevezetéssel rendelkezik kétoldalt váltakozóan eltolható kefésekkel, amelyek nagy kábelmennyiségeknél is jó tömítést biztosítanak.



Jellemzők

| | |
|--------------------|--|
| Cikkszám | TS 7825.367 |
| Kivitel | Tömített kefések kábelbevezetés |
| Termékleírás | A különleges kefésetékek váltottan eltolható vezetett kefésekkel szakszerű kábelbevezetés esetén a lehetséges legnagyobb védelmet nyújtják. A kettéosztott kivitel révén a fenékmodul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető. |
| Anyag | Modulemez: acéllemez Keféseték: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes |
| Felület | Modulemez: horganyzott |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt szorítóelemekkel |
| Megjegyzés | A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség |
| Méret | Mélység: 237,5 mm |
| Használható | Házípus: TS TS IT SE Szélesség: 600 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |

Jellemzők

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Nettó tömeg | 1,3 kg |
| Bruttó tömeg | 1,42 kg |
| Vámtarifaszám | 83024200 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Termékleírás | DK FENÉKMODUL KÁBELBEVEZETÉSHEZ 600MM |