

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.380**

**Szellőzős fenéklemez-modulok**

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.380 - Szellőzős fenéklemez-modulok TS IT, TS, SE, TX CableNet-hez

Szellőzős fenéklemez-modulok kábelbevezetéshez TS, TS IT, SE rendszerekhez a hálózati szekrények fenékkeretében történő alkalmazáshoz. Az alkalmazás azonos mélységű meglévő fenéklemez helyett lehetséges.

## Jellemzők

Cikkszám	DK 7825.380
Termékleírás	Nagy felületű perforáció a passzív szekrényzellőztetéshez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Szűrőbetéttel és tépőzárral
Megjegyzés	A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
Méret	Mélység: 237,5 mm
Használható	Házípus: TS TS IT SE TX CableNet Szélesség: 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,95 kg
Bruttó tömeg	2,26 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8,2 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Jellemzők

---

Termékleírás

DK Fenéklemez modul, szellőzős, mélység: 237,5 mm, 800 mm szekrényszélességhez, TS, TS IT, SE, TX CableNet modellekhez, acéllemez, horganyzott