

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7825.381

Feneklemez modulok a kábelbevezetéshez

Állapot: 2026.04.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7825.381 - Fenéklemez modulok a kábelbevezetéshez TS IT, TS, SE, TX CableNet-hez

Fenéklemez-modulok kábelbevezetéshez TS, TS IT, SE rendszerekhez a hálózati szekrények fenékkeretében történő alkalmazáshoz. Az alkalmazás azonos mélységű meglévő fenéklemez helyett lehetséges.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7825.381
Termékleírás	Egyszerű, tömített kábelbevezetéshez.
Anyag	Modullemez: acéllemez Kefebetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Felület	Horganyzott
Megjegyzés	A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
Méret	Mélység: 237,5 mm
Használható	Házípus: TS IT TS VX SE TX CableNet Szélesség: 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,75 kg
Bruttó tömeg	1,78 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Jellemzők

Termékleírás

DK Fenéklemmez modul kefék kábelbevezetéshez, mélység: 237,5 mm, 800 mm szekrényszélességhez, TS, TS IT, SE, TX CableNet modellekhez, acéllemez, horganyzott