

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 7825.387

Fenékmódulok a kábelbevezetéshez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 7825.387 - Fenékmodulok a kábelbevezetéshez TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez

A kétrészes fenékmodul egy speciális kábelbevezetéssel rendelkezik kétoldalt váltakozóan eltolható kefésekkel, amelyek nagy kábelmennyiségeknél is jó tömítést biztosítanak.



Jellemzők

Cikkszám	TS 7825.387
Kivitel	Tömített kefések kábelbevezetés
Termékleírás	A különleges kefésetétek váltottan eltolható vezetett kefésekkel szakszerű kábelbevezetés esetén a lehetséges legnagyobb védelmet nyújtják. A kettéosztott kivitel révén a fenékmodul már beszerelt vezetékek esetén utólag is szerelhető.
Anyag	Modulemez: acéllemez Kefésetét: műanyag, UL 94-HB, halogénmentes
Felület	Modulemez: horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt szorítóelemekkel
Megjegyzés	A fenéklemez teljes zárásához a TS IT-ban több fenéklemez-modul kombinációjára van szükség
Méret	Mélység: 237,5 mm
Használható	Házípus: TS TS IT SE Szélesség: 800 mm
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	1,811 kg
Bruttó tömeg	1,9 kg
Vámtarifaszám	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	TS FENÉKLEMEZ, 800 MM, KÁBELBEVEZETÉSHEZ