

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.160

Profilsínek, 482,6 mm (19")

Állapot: 2025.08.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.160 - Profilsínek, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec modellekhez

Lekerekített kivitelű profilsínek. Alternatív lehetőség az L szögidom profilsín.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7827.160
Kivitel	Lesarkítva:
Előnyei	Az elülső oldalon feltüntetett U jelzések megkönnyítik a következetes felépítést a colos síkon
Műszaki adatok	Integrált 482,6 mm-es (19"-os) furatok (EIA szabvány) Oldalsó kerek és négyszögletes furatok Krómozott a colos egységek vezető összeköttetéséhez
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	33 U
Megjegyzés	A profilsínekkel megoldhatók az alábbi rögzítési méretek is: 21", 23" és 24". A csúszósíneket az adott 19"-os síktávolságnak megfelelően válassza ki. L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni.
Használható	Házípus: TS 8 CS Toptec Magasság: 1.600 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	4.766
Bruttó tömeg	4.966
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177234895

Jellemzők

E-Number Sweden	E7239755
-----------------	----------

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------