

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.200

Profilsínek, 482,6 mm (19")

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.200 - Profilsínek, 482,6 mm (19") TS, CS Toptec modellekhez

Lekerekített kivitelű profilsínek. Alternatív lehetőség az L szögidom profilsín.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7827.200
Kivitel	Lesarkítva:
Előnyei	Az elülső oldalon feltüntetett U jelzések megkönnyítik a következetes felépítést a colos síkon
Műszaki adatok	Integrált 482,6 mm-es (19"-os) furatok (EIA szabvány) Oldalsó kerek és négyszögletes furatok Krómozott a colos egységek vezető összeköttetéséhez
Anyag	Acéllemez, 2 mm
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	42 U
Megjegyzés	A profilsínekkel megoldhatók az alábbi rögzítési méretek is: 21", 23" és 24". A csúszósíneket az adott 19"-os sítávolságnak megfelelően válassza ki. L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni.
Használható	Házípus: TS 8 CS Toptec Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	5,842 kg
Bruttó tömeg	6,26 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002620

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261

Termékleírás

DK-TS PROFILSÍN,42 U, 2 DB/CS.