


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Függőleges kefék

Állapot: 2026.04.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Függőleges kefés lécek VX IT-hoz

A hálózati elosztókban rugalmas takaróelemként szolgál, kényelmes kábelvezetést biztosít az oldalsó és hátsó elosztó részből a homlokoldali összekötő síkhoz.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7827.544
Termékleírás	A hálózati szekrényekben belül rugalmas takaróelemként szolgál, amely a rendezőrészt a 19"-os szerelősík oldalán elegánsan eltakarja. A kefebetét kényelmes kábelvezetést biztosít az oldalsó és hátsó szekrényrészből a homlokoldali sík felé. A szerelősík előtt 75 mm távolság (szabad tér) szükséges. A kefebetét szerelése oldalt történik a függőleges keretprofilon, a vízszintes vagy függőleges lyuksorra.
Anyag	Alumíniumprofil, natúr, eloxált Kefés lécs: Műanyag, UL 94-HB
Kefehossz	95 mm
Hossz	950 mm
Szerelési utasítás	A 19"-os profilsínre történő rögzítés esetén a kefebetét rövidebbre vágása szükséges
Méret	Hossz: 950 mm
Használható	Házípus: VX IT Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	1,8 kg
Bruttó tömeg	2,213 kg

Jellemzők

Vámtarifaszám	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	DK KEFÉS KÁBELÁTVEZETŐ, 2000 MM
