

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 54U beépítőkeret

Állapot: 2025.12.17. (Fotó: [rittal.com/hu/hu](https://www.rittal.com/hu/hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - 54U beépítőkeret TS 8-hoz

Oldalsó, 42 U hasznos beépítési felülettel rendelkező, 19"-os sík felépítéséhez, valamint további 12 U létrehozásához, ami oldalt építhető be függőlegesen.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7827.554
Termékleírás	Oldalsó, 42 U hasznos beépítési felülettel rendelkező, 19"-os sík felépítéséhez, valamint további 12 U létrehozásához, amely oldalt építhető be függőlegesen. A kiegészítő oldalsó bővítmény 3 egymás fölé rendezett beépítési síkra oszlik egyenként 4 U fogadási felülettel. A beépítőkeret előlről és hátulról is beszerelhető.
Anyag	Acéllemez
Felület	Beépítési szögídom (horganyzott) Oldalsó vaklap: festett
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	oldalsó 12U szerelőlemezzel együtt.
Magasságegységek	54 U
Beépítési méretek	Installation depth for components: 482,6 mm Komponensek beépítési szélessége: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
Megjegyzés a cikkszámhoz	Szállítási idő megegyezés szerint
Használható	Házípus: TS 8 Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm
Csomagolási egység	1 készlet
Nettó tömeg	8
Bruttó tömeg	9
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177302594

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189261