


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7831.472

## Rendszertartó kábeltálcákhoz

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7831.472 - Rendszertartó kábeltálcákhoz VX, VX IT típushoz

Mélységében állítható tartórendszer, lehetővé teszi a legelterjedtebb kábeltálcák rögzítését, rögzítés minden 800 – 1200 mm mély hálózati szekrényre a tetőlemez kívülről történő csavarozása esetén.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7831.472
Kivitel	Tartó magasság 102 mm
Termékleírás	A mélységben állítható tartórendszer minden 800 – 1200 mm mély, a tetőlemez külső csavarozásával rendelkező hálózati szekrényhez rögzíthető. A lemezcsavarok vagy fészkes anyák számára szolgáló integrált rendszerfuratok a legáltalánosabban használt kábeltálca rendszerek rögzítését teszik lehetővé.
Anyag	Acéllemez
Felület	Porlakkozott
Szín	RAL 7035
Terhelhetőség (statikus)	2 500 N
Megjegyzés	Kombinálása szellőzős lemezzel a VX IT-hoz lehetséges Szerelősínekkel együtt alkalmazva további kábelvezető sínek és csővezetékek rögzítéséhez használható.
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	3,29 kg

# Jellemzők

Bruttó tömeg	3,49 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	13,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Termékleírás	DK-TS RENDSZER TARTÓSÍN,1200 MM