

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.723 Légelválasztó fal

Állapot: 2026.03.20. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.723 - Légelválasztó fal TS IT-hoz

Elválasztófal TS IT-hoz. Függesztett, betolható két TS IT szekrény közé.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7831.723
Termékleírás	Függesztett, betolható két szekrény közé. Egyenként 3 db Ø 40 mm furattal mind a négy sarokrészen kábelhuzalok, csővezetékek, stb. átvezetéséhez. A furatok a mellékelt lépcsős kábeltömítéssel lezárhatók. A kábelbevezetéshez a lépcsőt egyszerűen a kívánt keresztmetszetnek megfelelő méretűre kell vágni
Anyag	Légelválasztó fal: acéllemez Lépcsős kábeltömítés: Műanyag, UL 94-HB szerint
Felület	Légelválasztó fal, horganyzott
Egységcsomag	12 db Ø 40 mm lépcsős kábeltömítéssel
Használható	Házípus: TS IT Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Megjegyzés	Használjon TS 8800.490 soroló összekötőt. Soroló tömítéssel nem használható. Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	29 kg
Bruttó tömeg	30 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	LT TS Elválasztólap, 2000*1000mm, 1db/cs