

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.726 Légelválasztó fal

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7831.726 - Légelvlasztó fal TS IT-hoz

Elvlasztófal TS IT-hoz. Függesztett, betolható két TS IT szekrény közé.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7831.726
Termékleírás	Függesztett, betolható két szekrény közé. Egyenként 3 db Ø 40 mm furattal mind a négy sarokrészen kábelhuzalok, csővezetékek, stb. átvezetéséhez. A furatok a mellékelt lépcsős kábeltömítéssel lezárhatók. A kábelbevezetéshez a lépcsőt egyszerűen a kívánt keresztmetszetnek megfelelő méretűre kell vágni
Anyag	Légelvlasztó fal: acéllemez Lépcsős kábeltömítés: Műanyag, UL 94-HB szerint
Felület	Légelvlasztó fal, horganyzott
Egységcsomag	12 db Ø 40 mm lépcsős kábeltömítéssel
Használható	Házípus: TS IT Magasság: 2.200 mm Mélység: 1.200 mm
Megjegyzés	Használjon TS 8800.490 soroló összekötőt. Soroló tömítéssel nem használható. Az esetleg meglevő tömítéseket a beépítés előtt el kell távolítani.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	34 kg
Bruttó tömeg	37 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Termékleírás	TS VÁLASZFAL 2200*1200 MM