

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.191

PSM dugaszolóaljzat-modulok

Állapot: 2025.12.09. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.191 - PSM dugaszolóaljzat-modulok

A tartósínbe vegyesen illeszthetők a különféle modulok.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7856.191
Kivitel	nem kapcsolható
Termékleírás	A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. A tartósínbe vegyesen illeszthetők különféle modulok, védőérintkezős dugók, IEC320-asok stb. Ezt a laikusok az érintésvédelemmel ellátott Plug & Play rendszer révén is könnyedén megvalósíthatják.
Anyag	Profil: eloxált alumínium Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)
Névleges üzemi feszültség	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Névleges áramerősség	16 A
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma)	1
Méret	Szélesség: 52 mm Magasság: 250 mm Mélység: 45 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Dugaszolóaljzatok	4 x CH (J típus, SEV 1011)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.29
Bruttó tömeg	0.34

Jellemzők

Vámtarifaszám	85369001
EAN	4028177692381
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604