

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.710 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret

Állapot: 2025.12.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.710 - 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS, CS alapkiviteli és moduláris házakhoz

Az első és hátsó 482,6 mm-es (19") sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19") szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7856.710
Termékleírás	A hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető, és az első és hátsó 482,6 mm-es (19"-os) sík kialakítására szolgál. A szerelőkeret oldalán és hátoldalán a TS szekrényprofil rendszerlyukasztásai találhatók, így rögzíthetők a TS rendszertartozékok, mint pl. kábeltartó sínek, kábelvezető kengyel stb.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 482,6 mm
Magasságegységek	11 U
Terhelhetőség:	Statikus terhelés 10000 N-ig, egyenletes terheléseloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben.
Megjegyzés	A 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret és szellőztetőburkolat kombinációja nem lehetséges. Az aktív szellőztetéshez a moduláris, szellőztető tetőelem ajánlott.

Jellemzők

Használható	Házípus: TS 8 CS alapház CS modulház Szélesség: 600 mm Magasság: 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4.482
Bruttó tömeg	4.682
Vámtarifaszám	73269098
EAN	4028177402348
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261