

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.725 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret

Állapot: 2025.12.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.725 - 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret TS, CS alapkiviteli és moduláris házakhoz

Az első és hátsó 482,6 mm-es (19") sík kiépítéséhez, a hegesztett 482,6 mm-es (19") szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető.



## Jellemzők

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cikkszám         | DK 7856.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termékleírás     | A hegesztett 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret mélységben tetszőlegesen változtatva rögzíthető, és az első és hátsó 482,6 mm-es (19"-os) sík kialakítására szolgál. A szerelőkeret oldalán és hátoldalán a TS szekrényprofil rendszerlyukasztásai találhatók, így rögzíthetők a TS rendszertartozékok, mint pl. kábeltartó sínek, kábelvezető kengyel stb. |
| Anyag            | Acéllemez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Felület          | Horganyzott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egységcsomag     | Rögzítési segédanyagokkal együtt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Méret            | Szélesség: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Magasságegységek | 24 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terhelhetőség:   | Statikus terhelés 10000 N-ig, egyenletes terheléeloszlásnál két 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkereten, teljes kiépítésben.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Megjegyzés       | A 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret és szellőztetőburkolat kombinációja nem lehetséges. Az aktív szellőztetéshez a moduláris, szellőztető tetőelem ajánlott.                                                                                                                                                                                               |

# Jellemzők

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Használható        | Házípus: TS 8<br>CS alapház<br>CS modulház<br>Szélesség: 800 mm<br>Magasság: 1.200 mm |
| Csomagolási egység | 1 db                                                                                  |
| Nettó tömeg        | 10.246                                                                                |
| Bruttó tömeg       | 10.785                                                                                |
| Vámtarifaszám      | 73269098                                                                              |
| EAN                | 4028177402393                                                                         |
| ETIM 9             | EC002620                                                                              |
| ECLASS 8.0         | 27189261                                                                              |