

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 7858.100

Lengőkeret, nagy, takarólemezzel

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 7858.100 - Lengőkeret, nagy, takarólemezzel TS-hez, VX SE-hez, 800 mm széles szekrényekhez

800 mm széles, 22 - 45 U szekrényekhez, takarólemezzel, a 482,6 mm-es (19"-os) beépíthető komponensek szereléséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SR 7858.100
Kivitel	Kivitel nehézteher számára, 19"-os sík oldalára
Termékleírás	482,6 mm-es (19"-os) beépítési komponensek szereléséhez.
Anyag	Acéllemez
Felület	Keret: horganyzott Lemezek: festettek
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kéttollú zárbetétes rudas zárral Rögzítési segédanyag Beépítőkészlettel 2000 mm-es szekrénymélységhez
Nyílásszög	130°
Szerelési utasítás	A kiépítési helyzettől függően 23 x 73 mm-es PS szerelősínekre vagy 17 x 73 mm-es TS rendszersínekre van szükség
Megjegyzés	További kiépítési lehetőségekhez, lásd „Technika részletesen” 1800 és 2200 mm magasságú kétajtós TS, SE szekrényeknél az zárral történő összeütközés miatt a következő kisebb méretű lengőkeretet kell beépíteni
Terhelhetőség (statikus)	350 kg
Használható	Házípus: TS VX SE Szélesség: = 800 mm Magasság: = 2.000 mm
Magasságegységek	40 U

Jellemzők

Megfelelő a következő háztípusokhoz	TS VX SE
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	24,757 kg
Bruttó tömeg	26,06 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Termékleírás	DK Lengőkeret, 40HE, kivitel nehézteher számára, 19"-os sík oldalára