

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7859.080
Termékleírás	Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.
Anyag	Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Hossz	1 695 mm
Csatlakozás módja (elektromos)	Wago X-COM hüvely
Mennyiség	2
Fázisok száma betáplálásonként	3~
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Modul-csatlakozóhelyek (max.)	6
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Szerelési utasítás	Különböző csatlakozókábelek, 1 fázisú csatlakozóhoz is
Méret	Hossz: 1.695 mm
Használható	Házípus: VX IT Magasság: ≥ 2.000 mm

Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,5 kg
Bruttó tömeg	2,8 kg
Vámtarifaszám	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Termékleírás	PSM Zero-U, Hossz: 1695 mm, 3 fázis, 16 A

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat