



DK 7859.090

PSM Zero-U-Space

Állapot: 2026.05.28. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7859.090
Termékleírás	Moduláris PDU a zero U térbe történő helytakarékos beépítéshez, az oldalfal és a 19"-os szerelősík közé, 800 mm széles IT rack-ek esetén.
Anyag	Alumíniumprofil, natúr, eloxált
Hossz	1 695 mm
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	rögzített/CEE
Mennyiség	1
Fázisok száma betáplálásonként	1~
Névleges áramerősség (max.)	32 A
Modul-csatlakozóhelyek (max.)	5
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Méret	Hossz: 1.695 mm
Használható	Házípus: VX IT Magasság: ≥ 2.000 mm

Jellemzők

Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...90 %
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,9 kg
Bruttó tömeg	5,2 kg
Vámtarifaszám	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Termékleírás	PSM Zero-U, Hossz: 1695 mm, 3 fázis, 32 A

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat