

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.130

## PSM dugaszolóaljzat-modulok

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.130 - PSM dugaszolóaljzat-modulok

A tartósínbe vegyesen illeszthetők a különféle modulok.

## Jellemzők

|  |   |
|--|---|
| Cikkszám                                 | DK 7859.130   |
| Kivitel                                  | nem kapcsolható LED-es teljesítménykijelzéssel  |
| Termékleírás                             | A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. A tartósínbe vegyesen illeszthetők különféle modulok, védőérintkezős dugók, IEC320-asok stb. Ezt a laikusok az érintésvédelemmel ellátott Plug & Play rendszer révén is könnyedén megvalósíthatják. |
| Anyag                                    | Profil: eloxált alumínium<br>Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)  |
| Hossz                                    | 250 mm  |
| Csatlakozás módja (elektromos)           | WAGO WINSTA MIDI  |
| Fázisok száma betáplálásonként           | 1~  |
| Termikus túláram védelem                 | –   |
| Névleges üzemi feszültség                | 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz  |
| Névleges áramerősség (max.)              | 16 A  |
| Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma) | 1   |
| Méret                                    | Hossz: 250 mm   |
| Üzemi hőmérséklettartomány               | 5 °C...45 °C  |
| Páratartalom (páralecsapódás nélkül)     | 5...95 %  |
| Dugaszolóaljzatok                        | 4 x IEC 320 C19 aljzat  |
| Csomagolási egység                       | 1 db  |
| Nettó tömeg                              | 0,38 kg   |

## Jellemzők

---

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Bruttó tömeg  | 0,385 kg                  |
| Vámtarifaszám | 85369001                  |
| ETIM 9        | EC000330                  |
| ECLASS 8.0    | 27142604                  |
| Termékleírás  | PSM Modul IEC60320 C19 4x |

---

## Jóváhagyások

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | IEC CB<br>VDE             |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |

---