

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.222

PSM dugaszolóaljzat-modulok

Állapot: 2025.12.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.222 - PSM dugaszolóaljzat-modulok

A tartósínbe vegyesen illeszthetők a különféle modulok.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7859.222
Kivitel	kapcsolható egyedi áramméréssel kimenetenként
Termékleírás	A moduláris rendszer révén lehetővé válik a rackek alapfelszerelése függőleges tartósínekkel és egy-, ill. háromfázisú betáplálással. A tartósínekbe bepattinthatók az aktív komponensek ellátásához szükséges különböző dugaszolóaljzat-modulok. A tartósínbe vegyesen illeszthetők különféle modulok, védőérintkezős dugók, IEC320-asok stb. Ezt a laikusok az érintésvédelemmel ellátott Plug & Play rendszer révén is könnyedén megvalósíthatják.
Anyag	Profil: eloxált alumínium Dugaljbetétek: Műanyag (PA6 GF 30 V1)
Hossz	250 mm
Termikus túláram védelem	dugaljmodulonként
Névleges üzemi feszültség	110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Szükséges modul-csatlakozóhelyek (száma)	2
Méret	Hossz: 250 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %

Jellemzők

Dugaszolóaljzatok	8 x IEC 320 C13 aljzat
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1.039
Bruttó tömeg	1.08
Vámtarifaszám	85369001
EAN	4028177617223
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------