

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.040

## TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.040 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

IT hálózati szekrény, előszerelve üvegajtóval, 19"-os profilsínekkel, oldalfalakkal és lábazattal.



## Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.040
Kivitel	1. generáció átlátszó ajtóval oldalfalakkal
Előnyei	<p>A helyszínen variálható kábelvezetés</p> <p>A kábelek biztonságos behelyezése a kritikus kábelhajlítási szög betartásával</p> <p>Kábelvezetés „vízesés” elven: könnyű és biztonságos kábelvezetés a tetőn át</p> <p>Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez</p> <p>Tetőlemez, egyrészes, zárt, csavarozott, a hátsó harmadban takart kivágással egy ventilátoregység rögzítéséhez az aktív szellőzéshez</p> <p>A passzív szellőzés támogatása érdekében a tetőlemez távtartóelemek segítségével megemelhető</p> <p>Tetőlemez takart kivágással egy ventilátoregység rögzítéséhez az aktív szellőzéshez</p> <p>TS és VX kompatibilis tartozékok</p> <p>Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez</p>

# Jellemzők

Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm Ház: acéllemez Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035 Házkeret, tető és ajtók fogantyúkkal együtt: RAL 7035 Belső kiépítés: RAL 9005
Egységcsomag	Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Acéllemez-üvegajtó elől, 130°-os zsanérok Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elől és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt Tetőlemez, egyrészes, zárt, csavarozva, fedett kivágással a ventilátormodul számára Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára Ellenőrzött keretföldelés EN 60 950 szerint szerelve Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elől és hátul VX lábazati rendszer, 100 mm, felszerelve 4 db M12-es szintezőláb lábazati adapterrel (mellékelve) Lábazati takarólemezek, szellőzős (mellékelve) 4 db távtartó csap, 20 mm, a fedőlemez megemeléséhez (mellékelve) Kefe készlet a tetőn át történő kábelbevezetéshez (csomagban) 10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve) 24 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) 4 db kábelvezető sín kábelrögzítéshez a szekrénymélységben kábelbilincsek segítségével (mellékelve) IPPC raklap 19"-os profilsínek

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	24 U
Magasságegységek	24 U
Lábazat magassága	100 mm
Magasság lábazattal együtt	1 300 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
Kivitel	előszerelt oldalfalakkal
Tető kivitel	Tetőlemez, egyrészes, csavarozva, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Hátsó ajtós kivitel	Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel	Acéllemez-üvegajtó elől, 130°-os zsanérok
19"-os sík(ok) kivitele	19"-os sík elől és hátul
Profilsín pozíció kivitel	Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elől és hátul
Terhelhetőség:	5000 N
Megjegyzés	Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket. Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	102 kg
Bruttó tömeg	107,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27180207

---

Termékleírás

TX CableNet hálózati szekrény, előszerelt, elől üvegajtóval, design fogantyúval, hátul acéllemez ajtóval, oldalfalakkal és lábazattal, valamint a kábelvezetés lényeges elemeivel, SzéxMaxMé: 800x1200+100x800 mm, 24 U

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)