

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.050

## TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.050 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

IT hálózati szekrény, előszerelve üvegajtóval, 19"-os profilsínekkel, oldalfalakkal és lábazattal.



## Jellemzők

---

Cikkszám	TX 7888.050
Kivitel	1. generáció átlátszó ajtóval oldalfalakkal

---

# Jellemzők

Előnyei	<p>Tetőlemez, többrészes, zárt, hegesztett középrésszel és szerszám nélkül integrált kábelvezető gerendával a külső oldalakon</p> <p>Kétoldalt nyílásokkal a kábelbevezetéshez a teljes szekrénymélységben</p> <p>Tetőlemez-középrész és kábelvezető gerenda lekerekített sarkokkal a rendszernek megfelelő kábelbevezetéshez a minimális hajlítási rádiusz figyelembe vétele mellett</p> <p>Tetőlemez takart kivágással egy ventilátoregység rögzítéséhez az aktív szellőzéshez</p> <p>A kényelmes kábelbevezetéshez a kábelvezető rudak egyszerűen, szerszám nélkül kivehetők, majd újra becsíptethetők</p> <p>Az integrált hajlítórádiusz révén nem kell éles felületeken át bevezetni a kábelt</p> <p>A helyszínen variálható kábelvezetés</p> <p>A kábelek biztonságos behelyezése a kritikus kábelhajlítási szög betartásával</p> <p>Kábelvezetés „vízesés” elven: könnyű és biztonságos kábelvezetés a tetőn át</p> <p>Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez</p> <p>TS és VX kompatibilis tartozékok</p> <p>Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez</p>
Anyag	<p>Ház: acéllemez</p> <p>Ajtó: acéllemez, 1,2 mm</p> <p>Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p> <p>19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm</p> <p>Ház: acéllemez</p> <p>Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm</p> <p>Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p>
Felület	<p>Szekrénváz: mártóalapozott</p> <p>Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt</p>
General colour	RAL 7035
Szín	<p>RAL 7035</p> <p>Házkeret, tető és ajtók fogantyúkkal együtt: RAL 7035</p> <p>Belső kiépítés: RAL 9005</p>

# Jellemzők

Egységcsomag	Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Acéllemez-üvegajtó elől, 130°-os zsanérok Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elől és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elől és hátul Ellenőrzött keretföldelés EN 60 950 szerint szerelve VX szellőzős lábazati rendszer 4 db M12-es szintező láb lábazati adapterrel (mellékelve) Lábazati takarólemezek, szellőzős (mellékelve) Kefe készlet a tetőn át történő kábelbevezetéshez (csomagban) 10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve) 24 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve) 50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban) 4 db kábelvezető sín kábelrögzítéshez a szekrénymélységben kábelbilincsek segítségével (mellékelve) IPPC raklap 19"-os profilsínek
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Lábazat magassága	100 mm
Magasság lábazattal együtt	2 100 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
19"-os rögzítés	Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elől és hátul
Kivitel	előszerelt oldalfalakkal
Tető kivitel	Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Hátsó ajtós kivitel	Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok

# Jellemzők

Elülső ajtós kivitel	Acéllemez-üvegajtó elől, 130°-os zsanérok
19"-os sík(ok) kivitele	19"-os sík elől és hátul
Terhelhetőség:	5000 N
Megjegyzés	Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket. Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	140 kg
Bruttó tömeg	148 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TX CableNet hálózati szekrény, előszerelt, elől üvegajtóval, design fogantyúval, hátul acéllemez ajtóval, oldalfalakkal és lábazattal, valamint a kábelvezetés lényeges elemeivel, SzéxMaxMé: 800x2000+100x800 mm, 42 U

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------