

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.208

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.208 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellet, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.208
Kivitel	1. generáció átlátszó ajtóval oldalfalakkal
Előnyei	A helyszínen variálható kábelvezetés A kábelek biztonságos behelyezése a kritikus kábelhajlítási szög betartásával Kábelvezetés „vízesés” elven: könnyű és biztonságos kábelvezetés a tetőn át Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez TS és VX kompatibilis tartozékok Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez

Jellemzők

Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel Acéllemez-üvegajtó elől, 130°-os zsanérok Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok Zár elől és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elől és hátul IPPC raklap 19"-os profilsínek
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
Kivitel	oldalfalakkal
Design doors	zárt
Hátsó ajtós kivitel	Egyrészes, zárt acéllemez ajtó
Elülső ajtós kivitel	Üvegajtó, egyrészes 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
Terhelhetőség:	5000 N

Jellemzők

Terhelhetőség:	5 000 N
Megjegyzés	Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket. Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	112 kg
Bruttó tömeg	122 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK