

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.440

## TE 8000 hálózati szekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.440 - TE 8000 hálózati szekrény

TE 8000 IT üvegajtós szekrény, előkészítve az egyedi belső kiépítéshez.

## Jellemzők

Cikkszám	TE 7888.440
Kivitel	oldalfalakkal
Előnyei	Nincs keretállvány Optimális hozzáférhetőség Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt Cserélhető ajtópánt
Anyag	Acéllemez Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület	Szerelőkeret: mártóalapozott Lapos elemek: porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul Átlátszó ajtó elől, 130°-os zsanérral, design fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez) Tetőlemez takart kivágással a kábelbevezetéshez és opcionális ventilátorhoz 4 db szintezőláb, M10 (mellékelve) 4 db távtartó csap, 20 mm, a fedőlemez megemeléséhez (mellékelve) Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	24 U

## Jellemzők

Magasságegységek	24 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/ hátsó	130 mm / 130 mm /
Síktávolság (kiszállított állapotban)	495 mm
Terhelhetőség:	4 000 N
IP védelem EN 60 529 szerint	IP 20
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	64 kg
Bruttó tömeg	64,5 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TE8000 HÁLÓZATI SZEKR. 600x1200x800 24U

## Jóváhagyások

Magyarítások	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------