

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.500

TE 8000 hálózati szekrény

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.500 - TE 8000 hálózati szekrény

TE 8000 IT üvegajtós szekrény, előkészítve az egyedi belső kiépítéshez.

Jellemzők

| | |
|------------------|---|
| Cikkszám | TE 7888.500 |
| Kivitel | oldalfalakkal |
| Előnyei | Nincs keretállvány Optimális hozzáférhetőség Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt Cserélhető ajtópánt |
| Anyag | Acéllemez Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm |
| Felület | Szerelőkeret: mártóalapozott Lapos elemek: porszórt |
| General colour | RAL 7035 |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul Átlátszó ajtó elől, 130°-os zsanérral, design fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez) Tetőlemez takart kivágással a kábelbevezetéshez és opcionális ventilátorhoz 4 db szintező láb, M10 (mellékelve) 4 db távtartó csap, 20 mm, a fedőlemez megemeléséhez (mellékelve) Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt |
| Méret | Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm |
| Magasságegységek | 42 U |

Jellemzők

| | |
|--|---------------------------------------|
| Magasságegységek | 42 U |
| Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul | 30 mm / 30 mm / |
| Síktávolság (kiszállított állapotban) | 495 mm |
| Terhelhetőség: | 4 000 N |
| IP védelem EN 60 529 szerint | IP 20 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 82,5 kg |
| Bruttó tömeg | 83 kg |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Termékleírás | TE 8000, 600x2000x600mm, 42U, RAL7035 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
|--------------|---------------------------|