

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.618

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.618 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellet, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.618
Kivitel	2. generáció átlátszó ajtóval oldalfalakkal Tetőlemezzel
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez 19"-os profilsínek, mélységében állítható Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
General colour	RAL 7035

Jellemzők

Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval Szekrényváz, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul Oldalfalak Csavarozott tetőlemez hátul rejtett kábelbevezetéssel keresztben, valamint középpontos, rejtett kivágással ventilátormodul egyszerű beépítéséhez.
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 1.200 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	24 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
Kivitel	oldalfalakkal
Hátsó ajtós kivitel	Egyrészes, zárt acéllemez ajtó
Elülső ajtós kivitel	Üvegajtó, egyrészes 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 20
Megjegyzés	Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	68 kg
Bruttó tömeg	78 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499

Jellemzők

ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TX CableNet, üvegajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, SzéMaMé 600x1200x800 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK