

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.628

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.04.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.628 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellet, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.628
Kivitel	2. generáció átlátszó ajtóval oldalfalakkal Tetőlemezzel
Termékleírás	Optimális IT rack megoldás szűk helyeken történő elhelyezéshez, alacsony mennyezetek esetén és nehezen hozzáférhető helyiségekben. Nincs teljesítményvesztés a nem használt térrészek miatt a kis méretű elektromos komponensekből felépített rendszerek esetében.
Előnyei	Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez 19"-os profilsínek, mélységében állítható Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez

Jellemzők

Anyag	Ház: acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval Szekrényváz, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul Oldalfalak Csavarozott tetőlemez hátul rejtett kábelbevezetéssel keresztben, valamint középpontos, rejtett kivágással ventilátormodul egyszerű beépítéséhez.
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	445 mm
Kivitel	oldalfalakkal
Hátsó ajtós kivitel	Egyrészes, zárt acéllemez ajtó
Elülső ajtós kivitel	Üvegajtó, egyrészes 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 20
Megjegyzés	Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.

Jellemzők

Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	103 kg
Bruttó tömeg	103 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TX CableNet, üvegajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, SzéMaMé 600x2000x800 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK