

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.721

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.721 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellet, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.721
Kivitel	2. generáció szétszerelhető átlátszó ajtóval oldalfalakkal Tetőlemezzel
Termékleírás	Optimális IT rack megoldás szűk helyeken történő elhelyezéshez, alacsony mennyezetek esetén és nehezen hozzáférhető helyiségekben. Nincs teljesítményvesztés a nem használt térrészek miatt a kis méretű elektromos komponensekből felépített rendszerek esetében.

Jellemzők

Előnyei	<p>Új tetőlemez koncepció: A teljes szekrénytérfogat optimalizált kihasználása a szekrénykábelezéssel, valamint egy ventilátormodul opcionális integrációjával</p> <p>Hatékony vázkoncepció, szétszerelhető kivitel, egyedi kiépítéshez, valamint szükség esetén az opcionális szétszereléshez.</p> <p>Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez</p> <p>19"-os profilsínek, szélességben és mélységben állítható, valamint aszimmetrikusan elhelyezett belső kiépítés lehetősége</p> <p>Szétszerelhető</p>
Anyag	<p>Ház: acéllemez</p> <p>Ajtó: acéllemez, 1,2 mm</p> <p>Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p> <p>19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm</p> <p>Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p>
Felület	<p>Szekrényváz: mártóalapozott</p> <p>Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt</p>
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	<p>Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval</p> <p>Szekrényváz, szétszedhető, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul</p> <p>Oldalfalak</p> <p>Csavaros rögzítésű tetőlemez rejtett kábelbevezetéssel mindkét oldalon a teljes szekrénymélységben, egy központi, rejtett kivágással a ventilátormodul egyszerű integrálásához.</p>
Méret	<p>Szélesség: 800 mm</p> <p>Magasság: 2.000 mm</p> <p>Mélység: 1.000 mm</p>
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	645 mm
19"-os rögzítés	szétszerelhető
Kivitel	oldalfalakkal
Hátsó ajtós kivitel	Egyrészes, zárt acéllemez ajtó

Jellemzők

Elülső ajtós kivitel	Üvegajtó, egyrészes 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 20
Megjegyzés	Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	123,5 kg
Bruttó tömeg	133,5 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TX CableNet, üvegajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, ház szétszerelhető, SzéMaMé 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat