

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.728

## TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.728 - TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellet, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.



## Jellemzők

|              |  |
|--------------|--|
| Cikkszám     | TX 7888.728  |
| Kivitel      | 2. generáció<br>szétszerelhető<br>átlátszó ajtóval<br>oldalfalakkal<br>Tetőlemezzel  |
| Termékleírás | Optimális IT rack megoldás szűk helyeken történő elhelyezéshez, alacsony mennyezetek esetén és nehezen hozzáférhető helyiségekben. Nincs teljesítményvesztés a nem használt térrészek miatt a kis méretű elektromos komponensekből felépített rendszerek esetében. |

# Jellemzők

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Előnyei                               | <p>Csavaros rögzítésű tetőlemez rejtett kábelbevezetéssel mindkét oldalon a teljes szekrénymélységben, egy központi, rejtett kivágással a ventilátormodul egyszerű integrálásához.</p> <p>Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez</p> <p>Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez</p> <p>19"-os profilsínek, szélességben és mélységben állítható, valamint aszimmetrikusan elhelyezett belső kiépítés lehetősége</p> <p>Szétszerelhető</p> <p>Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez</p> |
| Anyag                                 | <p>Ház: acéllemez</p> <p>Ajtó: acéllemez, 1,2 mm</p> <p>Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p> <p>19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm</p> <p>Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p>  |
| Felület                               | <p>Szekrényváz: mártóalapozott</p> <p>Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt</p>  |
| General colour                        | RAL 7035   |
| Szín                                  | RAL 7035   |
| Egységcsomag                          | <p>Ház elől üvegajtóval és hátsó ajtóval</p> <p>Szekrényváz, szétszedhető, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul</p> <p>Oldalfalak</p> <p>Csavarozott tetőlemez hátul rejtett kábelbevezetéssel keresztben, valamint középpontos, rejtett kivágással ventilátormodul egyszerű beépítéséhez.</p>   |
| Méret                                 | <p>Szélesség: 800 mm</p> <p>Magasság: 2.000 mm</p> <p>Mélység: 800 mm</p>  |
| Magasságegységek                      | 42 U   |
| Síktávolság (kiszállított állapotban) | 445 mm   |
| 19"-os rögzítés                       | szétszerelhető   |
| Kivitel                               | oldalfalakkal  |
| Hátsó ajtós kivitel                   | Egyrészes, zárt acéllemez ajtó   |

## Jellemzők

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Elülső ajtós kivitel          | Üvegajtó, egyrészes<br>3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel<br>Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°   |
| Terhelhetőség:                | 5000 N  |
| Terhelhetőség (statikus)      | 500 kg  |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 20   |
| Megjegyzés                    | Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket<br>Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők. |
| Alapanyag                     | Acéllemez   |
| Csomagolási egység            | 1 db  |
| Nettó tömeg                   | 119,5 kg  |
| Bruttó tömeg                  | 129,5 kg  |
| Vámtarifaszám                 | 94039910  |
| ETIM 9                        | EC002499  |
| ETIM 8                        | EC002499  |
| ECLASS 8.0                    | 27180207  |
| Termékleírás                  | TX CableNet, üvegajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, ház szétszerelhető, SzéMaMé 800x2000x800 mm, RAL 7035   |

## Jóváhagyások

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed)        |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |