

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.



Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.731
Kivitel	2. generáció szétszerelhető szellőzős oldalfalakkal
Termékleírás	Optimális IT rack megoldás szűk helyeken történő elhelyezéshez, alacsony mennyezetek esetén és nehezen hozzáférhető helyiségekben. Nincs teljesítményvesztés a nem használt térrészek miatt a kis méretű elektromos komponensekből felépített rendszerek esetében.

Jellemzők

Előnyei	<p>Csavaros rögzítésű tetőlemez rejtett kábelbevezetéssel mindkét oldalon a teljes szekrénymélységben, egy központi, rejtett kivágással a ventilátormodul egyszerű integrálásához.</p> <p>Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez</p> <p>Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez</p> <p>19"-os profilsínek, szélességben és mélységben állítható, valamint aszimmetrikusan elhelyezett belső kiépítés lehetősége</p> <p>Szétszerelhető</p> <p>Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez</p>
Anyag	<p>Tető: 1,5 mm-es acéllemez</p> <p>Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez</p> <p>Ajtó: acéllemez, 1,2 mm</p> <p>19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm</p> <p>Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p>
Felület	<p>Szekrényváz: mártóalapozott</p> <p>Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt</p>
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	<p>Ház elől szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval</p> <p>Szekrényváz, szétszedhető, 19"-os profilsínekkel, elől és hátul</p> <p>Oldalfalak</p> <p>Csavaros rögzítésű tetőlemez rejtett kábelbevezetéssel mindkét oldalon a teljes szekrénymélységben, egy központi, rejtett kivágással a ventilátormodul egyszerű integrálásához.</p>
Méret	<p>Szélesség: 800 mm</p> <p>Magasság: 2.000 mm</p> <p>Mélység: 1.000 mm</p>
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	645 mm
19"-os rögzítés	szétszerelhető
Kivitel	oldalfalakkal
Design doors	szellőzős
Hátsó ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó
Elülső ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%

Jellemzők

Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	125 kg
Bruttó tömeg	135 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TX CableNet, szellőzős ajtóval, tetőlemezzel, oldalfalakkal, 19"-os profilsínekkel, ház szétszerelhető, SzéMaMé 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat