

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.731

## TX CableNet hálózati szekrény

Állapot: 2025.11.17. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.731 - TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.



## Jellemzők

Cikkszám	TX 7888.731
Kivitel	2. generáció szétszerelhető szellőzős oldalfalakkal
Termékleírás	Optimális IT rack megoldás szűk helyeken történő elhelyezéshez, alacsony mennyezetek esetén és nehezen hozzáférhető helyiségekben. Nincs teljesítményvesztés a nem használt térrészek miatt a kis méretű elektromos komponensekből felépített rendszerek esetében.

# Jellemzők

Előnyei	<p>Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.</p> <p>Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez Csavarozott oldalfalak a gyors hozzáféréshez 19"-os profilsínek, szélességben és mélységben állítható, valamint aszimmetrikusan elhelyezett belső kiépítés lehetősége Szétszerelhető Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez</p>
Anyag	<p>Tető: 1,5 mm-es acéllemez Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez Ajtó: acéllemez, 1,2 mm 19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm</p>
Felület	<p>Szekrényváz: mártóalapozott Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt</p>
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	<p>Ház elől szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval Enclosure frame, dismantlable, with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Oldalfalak Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.</p>
Méret	<p>Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm</p>
Magasságegységek	42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)	645 mm
19"-os rögzítés	szétszerelhető
Kivitel	oldalfalakkal
Design doors	szellőzős
Hátsó ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó

## Jellemzők

Elülső ajtós kivitel	Szellőzős egyrészes acéllemez ajtó Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%
Terhelhetőség:	5000 N
Terhelhetőség (statikus)	500 kg
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	125
Bruttó tömeg	135
Vámtarifaszám	94039910
EAN	4028177997592
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat