

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.892

TE 8000 hálózati szekrény

Állapot: 2026.06.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.892 - TE 8000 hálózati szekrény szellőzős

Szétszerelhető IT szekrényrendszer mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkerettel.

Jellemzők

Cikkszám	TE 7888.892
Előnyei	Nincs keretállvány Optimális hozzáférhetőség Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt Cserélhető ajtópánt
Anyag	Acéllemez
Felület	Szerelőkeret: mártóalapozott Lapos elemek: porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elől és hátul Szellőzős acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen > 67%), elől design fogantyúval, 130°-os zsanérral, biztonsági zár 3524 E Szellőzős acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen > 67 %), hátul 130°-os zsanérral, biztonsági zár 3524 E Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez) Tetőlemez takart kivágással a kábelbevezetéshez és opcionális ventilátorhoz 4 db szintező láb, M10 (mellékelve) 4 db távtartó csap, 20 mm, a fedőlemez megemeléséhez (mellékelve) Sorolókészlet
Méret	Szélesség: 800 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U

Jellemzők

Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul	80 mm / 130 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	745 mm
Terhelhetőség:	7 000 N
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 20
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	78 kg
Bruttó tömeg	81 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Termékleírás	TE8000 HÁLÓZATI SZEKR. 800x2000x1000 42U

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat