

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940 Elosztókeret

Állapot: 2026.02.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Elosztókeret TE 8000 nyitott

Optimális hozzáférés minden oldalról a szerelés és telepítés során.

Jellemzők

Cikkszám	TE 7888.940
Előnyei	Optimális hozzáférés minden oldalról a szerelés és telepítés során Korlátlan légmozgás a nyitott építési mód miatt A rögzítősíkok távolsága fokozatmentesen beállítható
Anyag	Acéllemez
Felület	Porszórt
General colour	RAL 7035
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Öntartó keretállvány, 482,6 mm-es (19"-os) rögzítő síkkal elől és hátul Tetőlemez kábelrendező rögzítéséhez előkészítve Nyitott fenékkeret 2 rendszersínnel az egyedi kiépítéshez, szélteben felszerelve 4 db szintező láb, M10 (mellékelve) Tetőlemez keresztben hátsó kefebetéttel
Méret	Szélesség: 600 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek	42 U
Magasságegységek	42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elől/hátul	80 mm / 130 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)	745 mm
Terhelhetőség:	7 000 N
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	33 kg
Bruttó tömeg	35 kg
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Termékleírás	TE8000 ELOSZTÓKERET KIFUT!HELY:7888940