


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.134

PDU nemzetközi, basic kivitel

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.134 - PDU nemzetközi, basic kivitel

IT rack áramelosztás különböző kivitelben. Bemenet CEE dugasszal (16 A/32 A), valamint C13 és C19 kimenet. Elosztási teljesítmény 3,7 kW–22 kW.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7955.134
Kivitel	PDU Basic
Termékleírás	Robusztus, kompakt alap áramelosztás IT környezetbe. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé.
Anyag	Fekete eloxált alumíniumprofil
Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 62 mm Hossz: 1.710 mm
Dugaljak száma és típusa	36 x C13 / 6 x C19
Dugaszolóaljzatok	36 x IEC 320 C13 aljzat 6 x IEC 320 C19 aljzat
Névleges áramerősség (max.)	32 A
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Irányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kiefeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 60950-1
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...45 °C

Jellemzők

Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Használható	Házípus: TS IT: ≥ 2.000 mm
Csomagolási egység	1 db
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	PDU Basic 32A/3P CEE 36xC13 / 6xC19