

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.236

PDU nemzetközi, metered kivitel

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.236 - PDU nemzetközi, metered kivitel

Kompakt áramelosztás fázisonkénti, ill. betáplálásonkénti áramméréssel. A teljes IT rack teljesítményigényének gyors áttekintése. Elosztás teljesítmény max. 22 kW

Jellemzők

Cikkszám	DK 7955.236
Kivitel	PDU metered
Termékleírás	Fázisonkénti energiamérés, azaz a teljes IT rack teljesítményigényének mérése. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé - a TS IT esetében a szereléshez nincs szükség szerszámra. Az OLED kijelzőn látható az energiafelhasználás. Az integrált webszerver közvetlen hálózati csatlakozást tesz lehetővé, teljes körű felhasználókezeléssel. A redundáns áramellátás az összes fázisból történik, továbbá a meglévő Power-over-Ethernet hálózathoz. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez.
Anyag	Fekete eloxált alumíniumprofil
Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 62 mm Hossz: 2.050 mm
Dugaljak száma és típusa	48 x C13
Dugaszolóaljzatok	48 x IEC 320 C13 aljzat
Névleges áramerősség (max.)	32 A
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6

Jellemzők

Irányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 60950-1
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Használható	Házípus: TS IT: ≥ 2.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7,1 kg
Bruttó tömeg	8 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	PDU metered kivitel 32A/3P CEE 48xC13