

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.332

PDU nemzetközi, switched kivitel

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.332 - PDU nemzetközi, switched kivitel

Egyenként kapcsolható kimeneti dugaszhelyek jellemzik a PDU-t, amely természetesen mérési funkciót is kínál fázisonként, ill. bemenetenként. Az OLED kijelzőn jelennek meg az aktuális fogyasztási adatok.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7955.332
Kivitel	PDU switched
Termékleírás	Fázisonkénti mérési funkció, továbbá egyedileg kapcsolható kimeneti csatlakozók. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé. A bistabil relék beépítésével és az OLED kijelzővel a PDU energiafogyasztása alacsony szinten marad. Az integrált webszerver közvetlen hálózati csatlakozást tesz lehetővé, teljes körű felhasználókezeléssel. A tartalék áramellátás az összes fázisból történik, továbbá a meglévő Power-over-Ethernet hálózatból. A PDU átfogó felügyeleti funkciókat kínál. Az 1%-os mérési pontosság nagy megbízhatóságot eredményez.
Anyag	Fekete eloxált alumíniumprofil
Egységcsomag	H05-VV (3 m) csatlakozókábel, felszerelt bemeneti csatlakozódugóval
Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 85 mm Hossz: 1.480 mm
Dugaljak száma és típusa	24 x C13 / 6 x C19
Dugaszolóaljzatok	24 x IEC 320 C13 aljzat 6 x IEC 320 C19 aljzat
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz	3 m

Jellemzők

Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Írányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Használható	Házípus: TS IT: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,8 kg
Bruttó tömeg	6 kg
Vámtarifaszám	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	PDU switched 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19