

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU brit, basic kivitel

Állapot: 2025.08.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU brit, basic kivitel

A kompakt felépítés gyors szerelést tesz lehetővé a TS IT hálózati és szerverszekrények zéró U terébe. Bemenet CEE dugasszal (16 A/32 A), BS 1363 (UK) kimenettel. Elosztási teljesítmény 3,7 kW–22 kW.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7955.510
Termékleírás	Robusztus, kompakt alap áramelosztás IT környezetbe. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé.
Anyag	Fekete eloxált alumíniumprofil
Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 62 mm Hossz: 440 mm
Dugaljak száma és típusa	6 x C13 / 1 x C19
Dugaszolóaljzatok	6 x GB (G típus, BS 1363)
Névleges áramerősség (max.)	13 A
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	UK
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Használható	Házípus: TS IT: ≤ 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1.24

Jellemzők

Bruttó tömeg	1.42
Vámtarifaszám	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604