

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7966.035 Ventilátormodul

Állapot: 2026.06.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7966.035 - Ventilátormodul

Felülről minden TS 8 hálózati szekrénybe beépíthető. A hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. 2 szellőztető szériakivitelben. Bővítés max. 4/6 szellőztetőre.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7966.035
Termékleírás	Meglévő DK-TS alkalmazások utólagos szereléséhez. A lemez a szekrény elülső részébe szerelhető, a hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. A mellékelt befeszülő gumiprofillal a hátsó tömítés tetszés szerint elvégezhető.
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ventilátormodul 2 ventilátorral és kiegészítő kitorésekkel további ventilátorokhoz 1 hőmérséklet szabályozó Elasztikus csatlakozóprofil A hőmérséklet szabályozó és a ventilátor komplett huzalozással csatlakozókábelhez (3,5 m)
Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)	160/180
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)	1514
Beépítési lehetőségek	20 vagy 50 mm-es távtartó csapokkal megemelt zárt tetőlemezben 20 vagy 50 mm-es távtartó csapokkal megemelt, kábelbevezetésre alkalmas tetőlemezben Szellőztetett tetőlemez a kábelbevezetéshez
Szerelési utasítás	Oldalsó tereléshez és célzott légvezetéshez sorolt szekrényeknél a 2573.000 rugalmas szorítóprofil szükséges

Jellemzők

Megjegyzés	Darus szállításhoz nem alkalmas A nagy lengőkerettel, vagy tetőlemezzel együtt, a hátsó kábelbevezetéshez a szellőzős lemezt az alábbiak szerint kell megválasztani: szellőzős lemez = szekrénymélység - 200 mm 19"-os szerelőkerettel együtt nem alkalmazható A légszállítás a 7980.000 ventilátor bővítőkészlettel növelhető. A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik
Hangnyomásszint ventilátoronként	37 dB(A)
Használható	Szélesség: 600 mm Mélység: 600 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...55 °C
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,864 kg
Bruttó tömeg	4,064 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Termékleírás	DK SZELLŐZTETŐLEMEZ, 600X600,RAL7035