

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.116 PDU basic

Állapot: 2026.04.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.116 - PDU basic

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: robusztus PDU kompakt alap áramelosztással az IT környezet számára.



## Jellemzők

|              |   |
|--------------|---|
| Cikkszám     | DK 7979.116   |
| Termékleírás | Kompakt alap áramelosztás. A PDU basic használatával minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A PDU kivitelétől függően, lehetséges a vízszintes 19"-os síkba való beépítés, valamint a függőleges felszerelés is (a Zero-U területre). |
| Előnyei      | Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető<br>A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)<br>Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz                       |
| Anyag        | Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált<br>Dugaljak: műanyag  |
| Egységcsomag | Dugaszreteszelés IEC C14/C20 csatlakozódugókhöz<br>Rögzítési segédanyagokkal együtt   |
| Opciók       | 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható<br>Más házszín lehetséges   |

# Jellemzők

|   |   |
|---|---|
| Méret                                   | Szélesség: 44 mm<br>Mélység: 70 mm<br>Hossz: 1.295 mm   |
| Dugaljak száma és típusa                | 24 x C13 / 4 x C19  |
| Névleges üzemi feszültség               | 230 V (AC)  |
| Névleges áramerősség (max.)             | 32 A  |
| Névleges teljesítmény                   | 7,4 kW  |
| Betáplálások                            | Mennyiség: 1<br>Fázisok száma betáplálásonként: 1~  |
| Csatlakozókábel hossz                   | 3 m   |
| Csatlakozás módja (elektromos)          | CEE   |
| Irányelvek                              | 2014/30/EU EMC irányelv<br>A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv                                    |
| Szabványok                              | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21   |
| Üzemi hőmérséklettartomány              | 5 °C...50 °C  |
| Páratartalom (páralecsapódás nélkül)    | 10...95 %   |
| Tárolási hőmérséklettartomány           | -20 °C...70 °C  |
| Bemeneti kábel csatlakozó (típus/hossz) | 3 m   |
| Használható                             | Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm<br>Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm<br>Házípus: TX CableNet: ≥ 1.800 mm |
| Csomagolási egység                      | 1 db  |
| Nettó tömeg                             | 4,2 kg  |
| Bruttó tömeg                            | 4,54 kg   |
| Vámtarifaszám                           | 85366990  |

# Jellemzők

---

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| ETIM 9       | EC002762                             |
| ETIM 8       | EC002762                             |
| ECLASS 8.0   | 27142604                             |
| Termékleírás | PDU Basic, 32A/1P CEE 24xC13 + 4xC19 |

---

# Jóváhagyások

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
|--------------|---------------------------|

---