


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.118 PDU basic

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.118 - PDU basic

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: robusztus PDU kompakt alap áramelosztással az IT környezet számára.



## Jellemzők

Cikkszám	DK 7979.118
Kivitel	PDU Basic
Termékleírás	Kompakt alap áramelosztás. A PDU basic használatával minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A PDU kivitelétől függően, lehetséges a vízszintes 19"-os síkba való beépítés, valamint a függőleges felszerelés is (a Zero-U területre).
Előnyei	Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Anyag	Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált Dugaljak: műanyag
Egységcsomag	Dugaszreteszelés IEC C14/C20 csatlakozódugókhöz Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók	Más házzsín lehetséges

# Jellemzők

Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 845 mm
Dugaljak száma és típusa	18 x C13 / 2 x C19
Névleges üzemi feszültség	230 V (AC)
Névleges áramerősség (max.)	16 A
Névleges teljesítmény	3,7 kW
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozás módja (elektromos)	IEC C20
Irányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Használható	Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.200 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.200 mm Házípus: TX CableNet: ≥ 1.200 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,1 kg
Bruttó tömeg	2,2 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

# Jellemzők

---

Termékleírás

DK PDU basic kompakt alap áramelosztás, SzéxHoxMé: 44x845x70,  
IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat