

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.616 PDU local metered

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.616 - PDU local metered

Csúcsminőségű áramelosztás a fogyasztási adatok helyi mérésével - optimális a modern szerverrackekben és kolokációs adatközpontokban történő alkalmazásra.

Jellemzők

Cikkszám	DK 7979.616
Kivitel	piros
Előnyei	Áramerősség (A); effektív teljesítmény (kW); feszültség (V); frekvencia (Hz); energia (kWh), fázisszög (°) integrált mérése Mérési pontosság $\pm 2\%$
Műszaki adatok	Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns Kábel, csatlakozóval, 3 m, H05VV-F3G4 mm ² Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz LCD-kijelző
Működési elv	Energiamérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Anyag	Alumínium, festett, piros, RAL 3020 szerű Fedél: műanyag PA 6 GF30, fekete, RAL 9005 szerű
Egységcsomag	PDU helyi méréssel, 32 A, 1 fázisú, piros 2 tartó szögidom
Measurement functions, description	Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 47 mm Hossz: 1.308 mm
Dugaljak száma és típusa	24 x C13 / 6 x C19 IEC/EN/60320/C13 IEC/EN/60320/C19
Dugaszolóaljzatok	24 x C 13 6 x C 19 2 pólusú, védőérintkezővel, fekete
Névleges üzemi feszültség	230 V, 50 Hz/60 Hz
Névleges áramerősség (max.)	32 A

Jellemzők

Névleges teljesítmény	7,4 kW
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Írányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	5...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-5 °C...60 °C
Használható	Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm Házípus: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,3 kg
Bruttó tömeg	3,5 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142606
Termékleírás	PDU helyi energiaméréssel, piros kivitel, 24x C13, 6x C19, 2 pólusú fekete védőérintkezővel, SzéMaMé: 44x1308x47 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Cyber Security Certificate