


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.815 PDU UK basic

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.815 - PDU UK basic

Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7979.815
Kivitel	Basic UK
Termékleírás	Csúcsmínőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. A kivittől függően átfogó menedzsment funkciókkal az energiaméréshez és felügyelethez.
Előnyei	Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Műszaki adatok	A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) Kompakt vezeték védőkapcsoló (16 A - Carling típusú)
Anyag	Fekete eloxált alumíniumprofil Dugaljak: műanyag
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók	3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetővel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetővel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 1.495 mm
Dugaljak száma és típusa	16 x BS 1363 / 4 x C19

Jellemzők

Dugaszolóaljzatok	16 x BS 1363 4 x C 19
Névleges áramerősség (max.)	32 A
Névleges teljesítmény	7,4 kW
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	CEE
Irányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Használható	Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm Házípus: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4 kg
Bruttó tömeg	5 kg
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Termékleírás	DK PDU UK, basic, kompakt alap áramelosztás, SzéxHoxMé: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat