

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.821

PDU brit, metered kivitel

Állapot: 2026.04.16. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.821 - PDU brit, metered kivitel

Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.



Jellemzők

Cikkszám	DK 7979.821
Kivitel	19"-os kivitel
Termékleírás	Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. A kivittől függően átfogó menedzsment funkciókkal az energiaméréshez és felügyelethez.
Előnyei	Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Műszaki adatok	A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) Kompakt vezeték védőkapcsoló (16 A - Carling típusú)
Termékváltozás	Minimális rendelési mennyiség 5 darab
Anyag	Fekete eloxált alumíniumprofil Dugaljak: műanyag
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók	3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő

Jellemzők

Méret	Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 1.295 mm
Dugaljak száma és típusa	16 x BS 1363
Dugaszolóaljzatok	16 x BS 1363
Névleges áramerősség (max.)	13 A
Névleges teljesítmény	3 kW
Betáplálások	Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz	3 m
Csatlakozás módja (elektromos)	UK
Irányelvek	2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)	10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Használható	Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység	1 db
Vámtarifaszám	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

Jellemzők

Termékleírás

DK PDU UK, metered, kompakt alap áramelosztás fázisonkénti fogyasztásméréssel, hálózati interfésszel és kijelzővel, SzéxMaxMé: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363

Jóváhagyások

Jóváhagyások

TÜV

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat