

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.821

PDU brit, metered kivitel

Állapot: 2026.06.02. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.821 - PDU brit, metered kivitel

Az energiaelosztás különösen az UK (BS 1363) készülékcsatlakozóval ellátott adatközpontok és szabadonálló rackek számára van kialakítva.



Jellemzők

| | |
|----------------|--|
| Cikkszám | DK 7979.821 |
| Kivitel | 19"-os kivitel Mérhető, UK |
| Termékleírás | Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. A kivittől függően átfogó menedzsment funkciókkal az energiaméréshez és felügyelethez. |
| Előnyei | Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás |
| Műszaki adatok | A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér) Kompakt vezeték védőkapcsoló (16 A - Carling típusú) |
| Termékváltozás | Minimális rendelési mennyiség 5 darab |
| Anyag | Fekete eloxált alumíniumprofil Dugaljak: műanyag |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Opciók | 3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 44 mm Mélység: 70 mm Hossz: 1.295 mm |
| Dugaljak száma és típusa | 16 x BS 1363 |
| Dugaszolóaljzatok | 16 x BS 1363 |
| Névleges áramerősség (max.) | 13 A |
| Névleges teljesítmény | 3 kW |
| Betáplálások | Mennyiség: 1 Fázisok száma betáplálásonként: 1~ |
| Csatlakozókábel hossz | 3 m |
| Csatlakozás módja (elektromos) | UK |
| Irányelvek | 2014/30/EU EMC irányelv A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv |
| Szabványok | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 5 °C...50 °C |
| Páratartalom (páralecsapódás nélkül) | 10...95 % |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -25 °C...70 °C |
| Használható | Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Jellemzők

| | |
|--------------|--|
| Termékleírás | DK PDU UK, metered, kompakt alap áramelosztás fázisonkénti fogyasztásméréssel, hálózati interfésszel és kijelzővel, SzéxMaxMé: 44 x1295 x70 mm, 16x BS 1363 |
|--------------|--|

Jóváhagyások

| | |
|--------------|--|
| Jóváhagyások | Cyber Security Certificate TÜV tanúsítású biztonság |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |