


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 7980.100

## Ventilátor bővítőkészlet

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7980.100 - Ventilátor bővítőkészlet

Különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 7980.100
Termékleírás	Egyedi ventilátorként történő használatra és különböző ventilátoregységek bővítésére vagy a szellőztetőlemez kiegészítésére.
Egységcsomag	Ventilátor Csatlakozókábel (0,61 m) Rögzítési segédanyagokkal együtt
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 108 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 120 m <sup>3</sup> /h
Névleges üzemi feszültség	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 14 W 60 Hz esetén: 12 W
Méret	Szélesség: 119 mm Magasság: 119 mm Mélység: 25 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 34 dB(A) 60 Hz esetén: 34 dB(A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,43 kg
Bruttó tömeg	0,486 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	DK VENTILÁTOR BŐVÍTŐ KÉSZLET,25 MM MÉLY